


Ortofon 2MR Red Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 242 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka gramofonowa Ortofon 2MR Red

Seria 2MR (Reduced) to najnowsza odsłona wkładek Ortofon 2M, wyróżniająca się nową, „Zredukowaną” obudową. Dzięki temu rozwiązaniu, wkładki 2MR są kompatybilne z szerszą gamą ramion gramofonowych, co czyni je jeszcze bardziej wszechstronnymi.

Ortofon 2MR – idealna obudowa do gramofonów

Wkładka Ortofon 2MR została specjalnie zaprojektowana dla gramofonów i ramion wymagających niskoprofilowych wkładek. Dzięki smukłej obudowie, montaż jest szybki i prosty, bez konieczności modyfikacji ramienia lub stosowania dodatkowych dystansów. Mocowanie wkładki odbywa się za pomocą dwóch śrub, co pozwala na łatwą i bezproblemową instalację.

Kluczowe cechy Ortofon 2MR Red:

- Igła Elliptical Diamond oraz dzielone piny biegunowe z miedzianymi przewodami dla lepszej jakości dźwięku.
- Ulepszony silnik generujący moc wyjściową 5,5 mV, co gwarantuje precyzyjne i dynamiczne brzmienie.
- Korpus wykonany z Hopelexu, który zapewnia wysoką sztywność i eliminuje niepożądane rezonanse, poprawiając jakość dźwięku.
- Zoptymalizowana pod kątem łatwości montażu, wkładka pasuje do większości gramofonów dostępnych na rynku, oferując szeroką kompatybilność z różnymi systemami audio i przedwzmacniaczami gramofonowymi.

Uniwersalne brzmienie Ortofon 2MR Red

Ortofon 2MR Red zapewnia otwarte, dynamiczne brzmienie z delikatną nutą ciepła, co czyni ją doskonałym wyborem dla szerokiego grona miłośników muzyki.

Nowoczesne technologie Ortofon w serii 2MR:

- System silnika z czterema cewkami i dzielonymi pinami biegunowymi minimalizuje straty prądu wirowego, poprawiając balans kanałów i precyzję dźwięku.
- Opatentowane amortyzatory gumowe premium, gwarantujące doskonałe tłumienie drgań.
- Pełna kompatybilność z igłami z serii Ortofon 2M, co umożliwia łatwą wymianę i dostosowanie brzmienia.

Wkładka 2MR – więcej niż standard

Ortofon 2MR to nie tylko wkładka, to klucz do głębszych, bardziej wciągających doznań słuchowych. Pozwala ona na odkrywanie muzyki na nowo, oferując wyjątkową przejrzystość i precyzję dźwięku. Wymienna igła i elastyczność serii 2MR umożliwia dostosowanie doświadczeń słuchowych, pozwalając cieszyć się każdą nutą z niepowtarzalną dokładnością i

emocjami.

Cechy Wkładki 2MR-RED

- ulepszony mechanizm zapewniający zwiększone wyjście 5,5 mV i zoptymalizowaną reprodukcję dźwięku oraz wysoki poziom sonicznej precyzji.
- diament o szlifie eliptycznym i dzielone piny biegunowe z drutem miedzianym.
- korpus wkładki wykonany jest z przyjaznego dla środowiska materiału Hopelex, który zapewnia dużą sztywność eliminując jednocześnie niepożądany rezonans.

Zoptymalizowaliśmy konstrukcję z myślą o łatwości montowania wkładki, a także pod względem jej masy i rozmiaru, aby pasowała ona do większości znajdujących się na rynku gramofonów. Seria 2M zapewnia doskonałą kompatybilność z szeroką gamą systemów odtwarzania i przedwzmacniaczy gramofonowych.

Wkładka o charakterze bardzo uniwersalnym. Dobrze współpracuje z większością popularnych gramofonów. Brzmienie pełnopasmowe o charakterze lekko ocieplonym. Co sprawia, że dobrze nadaje się do upgradu tańszych i starszych gramofonów. Igła o kształcie eliptycznym. Wkładka posiada możliwość wymiany igły.

Każda z wkładek z serii 2M charakteryzuje się indywidualną ekspresją dźwiękową, a wszystkie pięć modeli razem tworzy zespół pięciu klasycznych wariacji:

- 2MR Mono SE, 2MR Mono i 2MR 78 to wkładki monofoniczne do odtwarzania monofonicznych płyt winylowych
- 2MR Red to wkładka uniwersalna, która zapewnia otwarty, dynamiczny dźwięk o delikatnie ciepłym charakterze
- 2MR Blue dodaje dynamikę i rozdzielczość, ma bardziej otwarte brzmienie i odtwarza więcej detali
- 2MR Bronze zapewnia jeszcze więcej detali i rozdzielczości lecz w bardziej równomierny sposób, w którym brane są pod uwagę różnorodne aspekty
- 2MR Black to najlepsza ze wszystkich, wydobywająca informacje z rowka każdej płyty z najwyższą wiernością i dokładnością

Seria wkładek 2MR zawiera charakterystyczne dla Ortofona piny z dzielonymi biegunami, wynalazek, który umożliwia wkładkom z ruchomym magnesem uzyskanie płaskiej reakcji częstotliwościowej, podobnej jak w wypadku wkładki z ruchomą cewką. Piny z dzielonymi biegunami zostały opracowane przez Ortofon i pierwotnie były prezentowane w linii 500 i w linii OM Super.

Zoptymalizowaliśmy konstrukcję pod względem łatwości montażu wkładki, a także jej masy i rozmiaru, aby pasowała ona do większości oferowanych obecnie na rynku gramofonów. Seria 2M zapewnia doskonałą kompatybilność z wieloma systemami odtwarzania i z szeroką gamą przedwzmacniaczy gramofonowych.

Żywotność igły: przy odpowiedniej pielęgnacji możliwe jest do 1000 godzin pracy bez uszczerbku na osiągnięciach.

Kompatybilność igieł z serii 2M

Konfiguracje mechanizmów, cewek i magnesów serii 2M nie są identyczne: Red i Blue są identyczne, podobnie jak Bronze i Black, tak samo prawdziwe monofoniczne warianty 2M Mono i 2M 78. Igły serii 2M są również wymienne w poniższych kombinacjach:

- 2M Red, 2M Blue i 2M Silver
- 2M Bronze i 2M Black
- 2M Mono i 2M 78

Kompatybilność z ramionami marki Rega:

W wypadku marki REGA wysokość od końcówki igły do górnej powierzchni mocowania wkładki jest niższa niż standardowa. Dlatego też konieczne by było zastosowanie podkładki, aby zapewnić prawidłowe ustawienie wkładki Ortofon.

Regulacja wysokości ramienia Rega jest prosta dzięki zestawowi podkładek marki Acoustic Signature. Umożliwia on regulację wysokości od 0,5 mm do 3,5 mm w precyzyjnych krokach co 0,5 mm - bez konieczności demontowania ramienia. Poluzuj po prostu śruby, włóż podkładkę AS-Spacer, a następnie ponownie dokręć śruby. Twoje ramię będzie gotowe do odtwarzania.

Podkładki o grubości 3,2 - 4 mm powinny być wystarczające w wypadku wkładek 2M

Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5cm/sek. - 5,5 mV
- Balans kanałów przy 1 kHz - 1,5 dB
- Separacja kanałów przy 1 kHz - 22 dB
- Separacja kanałów przy 15 kHz - 15 dB
- Pasmo przenoszenia - 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB

- Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia - 70 μm
- Zgodność, dynamiczna, boczna - 20 $\mu\text{m/mN}$
- Typ trzpienia - eliptyczny
- Promień końcówki trzpienia - r/R 8/18 μm
- Zakres siły śledzenia - 1,6-2,0 g (16-20 mN)
- Zalecana siła śledzenia - 1,8 g (18 mN)
- Kąt śledzenia - 20°.
- Impedancja wewnętrzna, opór DC - 1,3 k Ω
- Indukcyjność wewnętrzna - 700 mH
- Zalecana rezystancja obciążenia - 47 k Ω
- Zalecana pojemność obciążenia - 150-300 pF
- Kolor wkładki, korpus/styl - Czarny/czerwony
- Waga wkładki 2MR - 6 g