

Pro-Ject Pick it MC2 Wkładka Gramofonowa Salon Poznań Wrocław



Cena: [Zapytaj o cenę](#)

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Żółty

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa Pro-Ject Pick it MC2

Pick it MC2 to idealna propozycja dla tych, którzy chcą wejść w świat wysokiej jakości dźwięku HiFi bez nadmiernych kosztów. Podczas opracowywania naszych gramofonów i przedwzmacniaczy True Balanced, zrozumieliśmy, że wkładki typu MC oferują najlepsze efekty brzmieniowe i mechaniczne, maksymalizując zalety zbalansowanego połączenia — przede wszystkim większą dynamikę, szeroką scenę dźwiękową oraz znacznie niższy poziom szumów.

Dzięki lekkiej konstrukcji igły i cewki, charakterystycznej dla wkładek moving coil, Pick it MC2 zapewnia szersze pasmo przenoszenia oraz lepszą reakcję na szybkie zmiany dźwięku (transjenty). Efektem jest wyraźniejsze odwzorowanie detali i subtelniejszych fragmentów nagrań. Niska impedancja źródłowa sprawia, że wkładka jest mniej podatna na zakłócenia i generuje mniejsze brumy, choć z racji niższego poziomu wyjściowego (ok. 20 dB mniej niż MM) zalecany jest wysokiej jakości przedwzmacniacz gramofonowy.

Wkładka MC2 wyposażona jest w eliptyczną igłę diamentową montowaną na aluminiowym wsporniku, co gwarantuje bardziej pełne i bogate brzmienie niż modele MC1. Obudowa wykonana jest z ABS zoptymalizowanego pod względem rezonansów, a jej masa wynosi około 5 gramów — to sprawia, że wkładka idealnie sprawdzi się na gramofonach z segmentu entry oraz mid-level.

W projektowaniu użyliśmy wysokiej klasy japońskich komponentów, szczególnie w newralgicznych miejscach jak igła i wspornik. Po ponad roku dopracowywania i testów powstał produkt, który oferuje świetne brzmienie w atrakcyjnej cenie.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
 - Moving Coil (MC)
- Napięcie wyjściowe (1 kHz):
 - 0,4 mV (3,54 cm/s)
- Separacja kanałów (1 kHz):

- > 27 dB
- Tracking ability (zdolność śledzenia):
 - 70 μm (315 Hz)
- Dynamiczna zgodność:
 - 15 $\mu\text{m/mN}$
- Pasmo przenoszenia:
 - 20 – 20 000 Hz (+/- 1 dB)
- Typ igły:
 - eliptyczna na aluminiowym wsporniku
- Zalecana siła nacisku:
 - 1,9 g (zakres 1,7 – 2,1 g)
- Kąt śledzenia:
 - 22°
- Opór obciążenia:
 - 50 – 200 Ω
- Waga wkładki:
 - 5 g